

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年 7月18日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

業務名	水質検査機器定期点検業務		
業務場所	宇治市五ヶ庄高車		
委託期間	令和7年8月27日 ～ 令和8年1月31日 158日間		
業務概要及び条件	水質検査機器定期点検業務一式		
予 定 価 格	¥7,389,711 (税込)	最低基準価格	¥5,172,000 (税込)
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年7月24日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年8月20日(水) 場 所 宇治市役所 本館8階 大会議室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件はランダム係数を用いた最低制限価格を適用しますのでご注意ください。 本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年7月18日（金）午前9時から
令和7年7月31日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

水質検査機器定期点検業務仕様書

1. 業 務 名： 水質検査機器定期点検業務
2. 業務場所： 宇治市上下水道部宇治浄水場 宇治市五ヶ庄高車
3. 委託期間： 契約日から令和 8 年 1 月 31 日
4. 業務内容： 点検対象機器について、その性能を十分に発揮できるよう点検、整備、補修を行う。なお、点検、整備、補修は、各機器メーカーの標準作業マニュアルに準じた方法で、機器メーカーの有資格者あるいは、同等の資格を有する者によって行うこと。

5. 点検対象機器

機器名	型式	メーカー名
液体クロマトグラフ装置	LC-10A	島津製作所
イオンクロマトグラフ装置	LC-20A	島津製作所
全有機体炭素計	TOC-L	島津製作所
ガスクロマトグラフ質量分析計	GCMS-QP2020NX+HS20	島津製作所
原子吸光分光光度計	AA-7000	島津製作所
水銀分析計	HG-450-5C60	HIRANUMA
色度・濁度計	WA-6000	日本電色工業
純水製造装置	Elix-Essential3UV	日本ミリポア
超純水製造装置	Milli-Q IQ7000	日本ミリポア


6. 点検項目及び補修用消耗品等： 別紙
7. 報 告： 機器の点検結果について、機器ごとに報告書を作成し提出するものとする。
報告書には、次回定期点検時に必要な定期交換部品及び補修部品の部品番号や数について明記すること。
全ての機器点検が完了し、報告書を作成提出後、業務完了届を提出すること。
8. 支 払 い： 受注者は、全ての機器について業務完了検査に合格後、業務金額の支払いを請求するものとする。なお、本業務の支払いは一括払いとする。
9. そ の 他： 各機器の点検時期及び点検日数等は、分析業務に支障のないように、担当職員と十分に打合せの上、決定し、工程表を提出すること。
作業時間は、土日祝日を除く、午前 9 時から午後 5 時までとする。
点検後の性能保証期間は 1 年間とする。

別紙)点検項目及び補修用消耗品等

機器名	点検項目	補修用消耗品等			
		名称	型番	数量	単位
液体クロマトグラフ装置 (LC-10A)	1. 送液ユニットの点検	ガスセンサ	061-84301	1	個
	2. カラムオープンの点検及び更新	CTO-20Aリークセンサキット	228-53529-91	1	個
	3. オートインジェクタの点検	ブランジャーシール	228-35146	4	個
	4. 検出器の点検	PLホルダ CO-SA ASSY	228-35281-97	4	個
	5. コンピュータ部の点検	ラインフィルタ	228-35871-96	2	個
	6. システムコントローラの点検	ドレインバルブASSY	228-45574-95	2	個
	7. システムの性能検査及び整備	チェックバルブ OUT	228-45705-43	4	個
	8. その他必要と認める事項	ステンレスフィルタエレメントASSY	228-45707-91	3	個
		チェックバルブ IN	228-48249-97	2	個
		ブランジャーシール	228-21975-91	2	個
		サクシオンフィルタエレメント	228-25079-91	1	個
		スぺーサ 7.7x3.2	228-32325-01	2	個
		スぺーサ 6.3x3.2	228-32401	2	個
		チェックバルブ 10AI OUT	228-32798-91	1	個
		ブランジャCO-SA ASSY	228-35009-93	2	個
		シール	228-35935	2	個
		PEEKフリット	228-48607-91	1	個
		チェックバルブ IN PEEK	228-61830-41	1	個
		ドレインバルブASSY 20AI	228-61850-43	1	個
		ブランジャASSY	228-35010-91	1	個
		ブランジャーシール	228-35145	1	個
		ロータ低圧バルブ	228-36923	1	個
		サンプラネジグリス	228-40638-91	1	個
		強化グリス	228-40638-93	1	個
		ニードルASSY	228-41024-93	1	個
		ロータPEEK HV2010	228-41310-92	1	個
		ニードルシールダイレクト	228-42325-01	1	個
		Zナットパネ	228-43158-03	1	個
		サンプリループASSY	228-45402-95	1	個
		パネ圧縮	228-69820-01	1	個
		レンズ	228-14572	3	個
		セル窓	228-18058	1	個
		ランプ D2	228-34106-02	1	個
		ガスケット	228-32998-02	1	個
		ガスケット テフロン	228-14571-84	1	個
イオンクロマトグラフ装置 (LC-20A)	1. 送液ユニットの点検	6ポートバルブBP ASSY	228-21217-94	1	個
	2. カラムオープンの点検	6ポートバルブステータASSY	228-21220-91	1	個
	3. オートインジェクタの点検	サクシオンフィルタエレメント	228-25079-91	2	個
	4. 検出器の点検	シール	228-32628-91	4	個
	5. コンピュータ部の点検	ダイヤフラム	228-32784-91	2	個
	6. システムコントローラの点検	ブランジャホルダ	228-35281-95	4	個
	7. システムの性能検査及び整備	ドレインバルブ	228-45574-95	2	個
	8. その他必要と認める事項	チェックバルブ OUT	228-45705-43	4	個
		チェックバルブ IN	228-48249-97	2	個
		PEEKフリット	228-48607-91	2	個
		ポートガイド	228-20218	1	個
		ニードルASSY	228-20243-93	1	個
		サクシオンフィルタASSY	228-20946-91	1	個
		ニードルシールASSY	228-21227-91	1	個
		ステータ 3ウェイバルブ	228-23490	1	個
		テフロンループ	228-28129-91	1	個
		ブランジャASSY	228-25237-16	1	個
		ロータシール	228-32511-31	1	個
		ステータフェイスアセンブリ	228-32511-33	1	個
		ロータ 3ウェイバルブ	228-34417-04	1	個
		レンズ	228-14572	1	個
		セル窓	228-18058	1	個
		ランプ D2	228-34015-02	1	個
		ガスケット	228-35097-95	1	個

機器名	点検項目	補修用消耗品等			
		名称	型番	数量	単位
全有機体炭素計 (TOC-L)	1. ガス系の漏れ等の点検	TC燃焼管	638-41323	1	個
	2. 燃焼部の点検	高感度TC触媒	638-92070-01	1	個
	3. 試料導入部の点検	CO2アブソーバ	630-00999	1	個
	4. 検出部の点検	ゴムセン アナツキ	638-43015-01	1	個
	5. コンピュータ部の点検	ハロゲンスクラパー	630-00992	1	個
	6. システムの性能検査及び整備	シリンジフィルタ	046-00042-12	1	個
	7. その他必要と認める事項	プラグ	638-56251-01	1	個
		バックシンニードル	631-43404-01	2	個
		マイクロシリンジ	638-59296	1	個
		チューブ TOC-L 400mm	638-42119-05	1	個
		チューブ TOC-L 400mm	638-42119-07	1	個
		チューブクランプASSY L	638-42029-07	1	個
		ニードルSTD2	638-41472-01	1	個
ガスクロマトグラフ質量分析計 (GCMS-QP2020NX+HS20)	1. ガスクロマトグラフ部点検	フィルタASSY AL	221-77580-42	2	個
	2. 試料導入部の整備点検	フィルタASSY	221-42559-92	1	個
	3. 真空排気系の点検	ニッブル MS	225-10167-91	1	個
	4. イオン源部の点検	AUバックシン	221-49065-91	1	個
	5. 検出器の点検	BOX EI	225-17697-91	1	個
	6. 電気系の点検	碍子	200-44394	10	個
	7. コンピュータ部の点検	碍子ブッシュ	225-01068	2	個
	8. システムの性能検査及び整備	LENS 2 ASSY	225-10263-91	1	個
	9. その他必要と認める事項	LENS 3 ASSY	225-10264-91	1	個
		LENS 4 ASSY	225-10265-91	1	個
		マイクロシリンジ	F00330613	1	本
		ASSY D NEEDLE2	221-87721-42	1	個
		DEACTIVATED LOOP 1ml	225-21889-81	1	個
		ロータ SSAC6WT	040-28090-41	2	個
		ASSY TRAPTUBE TENAX	225-23328-41	1	個
		パイプASSY	221-34121-96	1	個
		サンブラネジグリス	228-40638-91	1	個
		He置換溶トリプルトラップ	F00050613	1	個
		ポンプ油 R-2	017-30166-01	1	個
原子吸光分光光度計 (AA-7000)	1. ガス系の安全性、漏れ等の点検	ブラットフォームチューブ	206-50887-02	2	本
	2. 原子化部の点検	HCLカバー	206-58979-41	1	個
	3. 光学系の点検	グラフィットキャップ	206-50602	1	個
	4. ターレット部の点検	グラフィットホルダー	206-50603	1	個
	5. 感度点検	カセットヘッド	042-00405-11	2	個
	6. コンピュータ部の点検	冷却ブロックASSY L	206-51023-91	1	個
	7. システムの性能検査及び整備	冷却ブロックASSY R	206-51023-92	1	個
	8. その他必要と認める事項	シール	206-50261	1	個
		ピペットチップ	046-00359-01	1	個
		O-リング	036-11015-84	1	個
		エレメント	040-22305-34	1	個
		ガasket	040-22305-83	1	個
		サンプル管 MS-20	038-00259-03	1	個
		パイロ化グラフィットチューブ		6	個
水銀分析計 (HG-450-5C60)	1. 自動サイクラの点検	分注ポンプ	D829010-A	1	個
	2. 光学系の点検	分注ポンプ	D829010-B	1	個
	3. エアーポンプ部の点検	PTFEチューブ 3m	HSF275007-03	1	本
	4. チューブポンプ部の点検	バックシン	E827230-102	1	個
	5. 感度点検				
色度・濁度計 (WA-6000)	1. 光学系の点検	光源ランプ		1	個
	2. ポンプ及び弁類の点検	ランプソケット		1	個
	3. チューブ類の点検	配管チューブ		1	個
	4. その他必要と認める事項	ステッピングモーター		2	個
		濁度フィルター		1	個
		390nm色度フィルター		1	個
純水製造装置 (Elix-Essential3UV)	1. 部品交換等保守点検	超純水装置消耗品セット	LCMIQ7A1	1	式
	2. その他必要と認める事項	純水装置消耗品セット	LCXS03E2	1	式
超純水製造装置 (Milli-Q IQ7000)		超純水装置診断点検キット	ZFMKIQ7000	1	式
		ASM UVランプ	ZFRES00UV	1	個

宇治浄水場 位置図



西小倉浄水場 位置図



広野町浄水場 位置図

